

UL-listade kapslingar

UL-listade kapslingar i korthet:

- › UL-listade versioner av Ensto Cubo S, D, O, C och W-kapslingar

Mer information

- › Allmänna kapslingstillbehör, sidorna 46-49
- › Mått ritningar, sidorna 95-111
- › Produktkort, mått ritningar och 3D-modeller hittar du på www.ensto.se.



Locket av Ensto Cubo S -kapslingen kan plomberas med en standardlockskruv.



Ensto Cubo S -kapsling med ett lågt (10 mm) lock och en låg (25 mm) bas.




Ensto Cubo D -kapslingarna har en modern utformning med fasetterade hörn och täckproppar.



Ensto Cubo D -kapslingarna har fästklackar på lockets insida.



I Ensto Cubo O, C och W-kapslingar finns justerbara hörnhissar för underdelens hörnspår, vilket tillåter monteringen av plattor på valfri höjd.



Överensstämmelse	
Polykarbonatkapslingar	CE
Standarder	
	EN 62208, UL 508A
Teknisk information	
Kapslingsklass:	IP66 och IP67
Slaghållfasthet:	PC: IK08 (-25 °C... +35 °C)
Temperaturområde:	PC: -40 °C ... +80 °C
Korttidstemperaturintervall:	PC: -40 °C... +120 °C
Brännbarhet:	PC: UL 746C 5 inch flame
UL filnummer:	E189312
UL-kategori:	NITW, NITW7
Skyddsklass (UL):	4, 4X, 12, 13 (Cubo S och D också 6)
Utomhuslämplighet:	PC: UL 746C (f1) klassat material
Isolation:	Klass II
Material	
Underdel:	Glasfiberförstärkt polykarbonat
Lock:	Polykarbonat
Lockskruvar:	Glasfiberförstärkt polyamid
Locktätning:	PUR (polyuretan)
Knockoutsalternativ	
Polykarbonatkapslingar:	Släta sidor, metrisk knockouts
Standardfärg	
Underdel:	Grå RAL 7035
Lock:	Grå RAL 7035 eller transparent



Locket kan monteras på baksidan av Ensto Cubo O-,C- och W-kapslingens underdel.

UL-listade Ensto Cubo S-kapslingar

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Inre djup (mm)	Underdel djup (mm)	Lock djup (mm)	UL-listade polykarbonat grå lock släta sidor (produktkod, E-nummer)	UL-listade polykarbonat transparent lock släta sidor (produktkod, E-nummer)	UL-listade polykarbonat grå lock metriska knockouts (produktkod, E-nummer)	UL-listade polykarbonat transparent lock metriska knockouts (produktkod, E-nummer)
75	125	35	20,5	25	10	SPCP081304LG.U	SPCP081304LT.U	-	-
75	125	50	35,5	25	25	SPCP081305LG.U	SPCP081305LT.U	-	-
75	125	60	45,5	50	10	SPCP081306G.U	SPCP081306T.U	SPCM081306G.U ⁽¹⁾	SPCM081306T.U ⁽¹⁾
75	125	75	60,5	25	50	SPCP081308LG.U	SPCP081308LT.U	-	-
75	125	75	60,5	50	25	SPCP081308G.U	SPCP081308T.U	SPCM081308G.U ⁽¹⁾	SPCM081308T.U ⁽¹⁾
75	125	100	85,5	25	75	SPCP081310LG.U	SPCP081310LT.U	-	-
75	125	100	85,5	50	50	SPCP081310G.U	SPCP081310T.U	SPCM081310G.U ⁽¹⁾	SPCM081310T.U ⁽¹⁾
75	125	125	110,5	50	75	SPCP081313G.U	SPCP081313T.U	SPCM081313G.U ⁽¹⁾	SPCM081313T.U ⁽¹⁾
100	100	35	20,5	25	10	SPCP101004LG.U	SPCP101004LT.U	-	-
100	100	60	45,5	50	10	SPCP101006G.U	SPCP101006T.U	SPCM101006G.U ⁽²⁾	SPCM101006T.U ⁽²⁾
125	125	35	20,5	25	10	SPCP131304LG.U	SPCP131304LT.U	-	-
125	125	50	35,5	25	25	SPCP131305LG.U	SPCP131305LT.U	-	-
125	125	60	45,5	50	10	SPCP131306G.U	SPCP131306T.U	SPCM131306G.U ⁽³⁾	SPCM131306T.U ⁽³⁾
125	125	75	60,5	25	50	SPCP131308LG.U	SPCP131308LT.U	-	-
125	125	75	60,5	50	25	SPCP131308G.U	SPCP131308T.U	SPCM131308G.U ⁽³⁾	SPCM131308T.U ⁽³⁾
125	125	100	85,5	25	75	SPCP131310LG.U	SPCP131310LT.U	-	-
125	125	100	85,5	50	50	SPCP131310G.U	SPCP131310T.U	SPCM131310G.U ⁽³⁾	SPCM131310T.U ⁽³⁾
125	125	125	110,5	50	75	SPCP131313G.U	SPCP131313T.U	SPCM131313G.U ⁽³⁾	SPCM131313T.U ⁽³⁾
125	175	35	20,5	25	10	SPCP131804LG.U	SPCP131804LT.U	-	-
125	175	50	35,5	25	25	SPCP131805LG.U	SPCP131805LT.U	-	-
125	175	60	45,5	50	10	SPCP131806G.U	SPCP131806T.U	SPCM131806G.U ⁽⁴⁾	SPCM131806T.U ⁽⁴⁾
125	175	75	60,5	25	50	SPCP131808LG.U	SPCP131808LT.U	-	-
125	175	75	60,5	50	25	SPCP131808G.U	SPCP131808T.U	SPCM131808G.U ⁽⁴⁾	SPCM131808T.U ⁽⁴⁾
125	175	100	85,5	25	75	SPCP131810LG.U	SPCP131810LT.U	-	-
125	175	100	85,5	50	50	SPCP131810G.U	SPCP131810T.U	SPCM131810G.U ⁽⁴⁾	SPCM131810T.U ⁽⁴⁾
125	175	125	110,5	25	100	SPCP131813LG.U	SPCP131813LT.U	-	-
125	175	125	110,5	50	75	SPCP131813G.U	SPCP131813T.U	SPCM131813G.U ⁽⁴⁾	SPCM131813T.U ⁽⁴⁾
125	175	150	135,5	50	100	SPCP131815G.U	SPCP131815T.U	SPCM131815G.U ⁽⁴⁾	SPCM131815T.U ⁽⁴⁾
125	250	125	110,5	50	75	SPCP132513G.U	SPCP132513T.U	SPCM132513G.U ⁽⁵⁾	SPCM132513T.U ⁽⁵⁾
175	175	75	60,5	50	25	SPCP181808G.U	SPCP181808T.U	SPCM181808G.U ⁽⁶⁾	SPCM181808T.U ⁽⁶⁾
175	175	100	85,5	50	50	SPCP181810G.U	SPCP181810T.U	SPCM181810G.U ⁽⁶⁾	SPCM181810T.U ⁽⁶⁾
175	175	125	110,5	50	75	SPCP181813G.U	SPCP181813T.U	SPCM181813G.U ⁽⁶⁾	SPCM181813T.U ⁽⁶⁾
175	175	150	135,5	50	100	SPCP181815G.U	SPCP181815T.U	SPCM181815G.U ⁽⁶⁾	SPCM181815T.U ⁽⁶⁾
175	250	75	60,5	50	25	SPCP182508G.U	SPCP182508T.U	SPCM182508G.U ⁽⁷⁾	SPCM182508T.U ⁽⁷⁾
175	250	100	85,5	50	50	SPCP182510G.U	SPCP182510T.U	SPCM182510G.U ⁽⁷⁾	SPCM182510T.U ⁽⁷⁾
175	250	150	135,5	50	100	SPCP182515G.U	SPCP182515T.U	SPCM182515G.U ⁽⁷⁾	SPCM182515T.U ⁽⁷⁾

¹⁾ 2 x M16/25 + 6 x M12/20 knockouts

²⁾ 2 x M16/25 + 4 x M12/20 knockouts

³⁾ 4 x M16/25 + 6 x M12/20 knockouts

⁴⁾ 4 x M16/25 + 8 x M12/20 knockouts

⁵⁾ 4 x M20/25 knockouts

⁶⁾ 4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 10 x M12/20 knockouts

⁷⁾ 4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 12 x M12/20 knockouts



SPCP131304LG



SPCP131813G



SPCP131308T



SPCP182515T

UL-listade Ensto Cubo D-kapslingar

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Underdel djup (mm)	Inre djup (mm)	UL-listade polykarbonat grå lock (produktkod, E-nummer)	UL-listade polykarbonat transparent lock, släta sidor (produktkod, E-nummer)
53	55	36	26	27,5	DPCP050504G.U	DPCP050504T.U
53	63	36	26	25,0	DPCP050704G.U	DPCP050704T.U
80	82	56	41	42,0	DPCP080806G.U	DPCP080806T.U
80	82	86	71	72,0	DPCP080809G.U	DPCP080809T.U
80	120	56	41	42,0	DPCP081206G.U	DPCP081206T.U
80	120	86	71	72,0	DPCP081209G.U	DPCP081209T.U
80	160	56	41	42,0	DPCP081606G.U	DPCP081606T.U
80	160	86	71	72,0	DPCP081609G.U	DPCP081609T.U
120	122	56	41	42,0	DPCP121206G.U	DPCP121206T.U
120	122	86	71	72,0	DPCP121209G.U	DPCP121209T.U
120	160	91	61	77,5	DPCP121609G.U	DPCP121609T.U
120	200	86	71	72,0	DPCP122009G.U	DPCP122009T.U
150	200	76	61	62,0	DPCP152008G.U	DPCP152008T.U
160	240	91	76	77,5	DPCP162409G.U	DPCP162409T.U
160	240	121	76	107,5	DPCP162412G.U	DPCP162412T.U
230	300	86	56	72,5	DPCP233009G.U	DPCP233009T.U
230	300	111	56	97,5	DPCP233011G.U	DPCP233011T.U

UL-listade Ensto Cubo O-kapslingar, metriska knockouts

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Underdel djup (mm)	Inre djup (mm)	UL-listade polykarbonat grå lock (produktkod, E-nummer)	UL-listade polykarbonat transparent lock, släta sidor (produktkod, E-nummer)
300	300	132	115	115,0	OPCM303013G.U ⁽¹⁾	OPCM303013T.U ⁽¹⁾
300	300	187	115 + 55*	170,0	OPCM303018G.U ⁽¹⁾	OPCM303018T.U ⁽¹⁾
300	400	132	115	115,0	OPCM304013G.U ⁽²⁾	OPCM304013T.U ⁽²⁾
300	400	187	115 + 55*	170,0	OPCM304018G.U ⁽²⁾	OPCM304018T.U ⁽²⁾
300	600	132	115	115,0	OPCM306013G.U ⁽²⁾	OPCM306013T.U ⁽²⁾
300	600	187	115 + 55*	170,0	OPCM306018G.U ⁽²⁾	OPCM306018T.U ⁽²⁾

*) inkl. förhöjningsram

¹⁾ 12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40

²⁾ 8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40



DPCP233011T



WPCP202013G

UL-listade Ensto Cubo O-, C- och W-kapslingar

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Underdel djup (mm)	Inre djup (mm)	UL-listade polykarbonat grå lock (produktkod, E-nummer)	UL-listade polykarbonat transparent lock (produktkod, E-nummer)	UL-listade polykarbonat grå lock fläns-knockouts (produktkod, E-nummer)	UL-listade polykarbonat transparent lock, fläns-knockouts (produktkod, E-nummer)	UL-listade polykarbonat grå lock regel och gångjärn (produktkod, E-nummer)	UL-listade polykarbonat transparent lock, regel och gångjärn (produktkod, E-nummer)
200	200	132	102	115,0	OPCP202013G.U	OPCP202013T.U	CPCF202013G.U ⁽¹⁾	CPCF202013T.U ⁽¹⁾	WPCP202013G.U	WPCP202013T.U
200	200	187	102 + 55*	170,0	OPCP202018G.U	OPCP202018T.U	CPCF202018G.U ⁽¹⁾	CPCF202018T.U ⁽¹⁾	WPCP202018G.U	WPCP202018T.U
200	300	132	102	115,0	OPCP203013G.U	OPCP203013T.U	CPCF203013G.U ⁽²⁾	CPCF203013T.U ⁽²⁾	WPCP203013G.U	WPCP203013T.U
200	300	187	102 + 55*	170,0	OPCP203018G.U	OPCP203018T.U	CPCF203018G.U ⁽²⁾	CPCF203018T.U ⁽²⁾	WPCP203018G.U	WPCP203018T.U
200	400	132	102	115,0	OPCP204013G.U	OPCP204013T.U	CPCF204013G.U ⁽²⁾	CPCF204013T.U ⁽²⁾	WPCP204013G.U	WPCP204013T.U
200	400	187	102 + 55*	170,0	OPCP204018G.U	OPCP204018T.U	CPCF204018G.U ⁽²⁾	CPCF204018T.U ⁽²⁾	WPCP204018G.U	WPCP204018T.U
300	300	132	102	115,0	OPCP303013G.U	OPCP303013T.U	CPCF303013G.U ⁽³⁾	CPCF303013T.U ⁽³⁾	WPCP303013G.U	WPCP303013T.U
300	300	187	102 + 55*	170,0	OPCP303018G.U	OPCP303018T.U	CPCF303018G.U ⁽³⁾	CPCF303018T.U ⁽³⁾	WPCP303018G.U	WPCP303018T.U
300	400	132	102	115,0	OPCP304013G.U	OPCP304013T.U	CPCF304013G.U ⁽³⁾	CPCF304013T.U ⁽³⁾	WPCP304013G.U	WPCP304013T.U
300	400	187	102 + 55*	170,0	OPCP304018G.U	OPCP304018T.U	CPCF304018G.U ⁽³⁾	CPCF304018T.U ⁽³⁾	WPCP304018G.U	WPCP304018T.U
300	600	132	102	115,0	OPCP306013G.U	OPCP306013T.U	CPCF306013G.U ⁽⁴⁾	CPCF306013T.U ⁽⁴⁾	WPCP306013G.U	WPCP306013T.U
300	600	187	102 + 55*	170,0	OPCP306018G.U	OPCP306018T.U	CPCF306018G.U ⁽⁴⁾	CPCF306018T.U ⁽⁴⁾	WPCP306018G.U	WPCP306018T.U
400	400	132	102	115,0	OPCP404013G.U	OPCP404013T.U	CPCF404013G.U ⁽³⁾	CPCF404013T.U ⁽³⁾	WPCP404013G.U	WPCP404013T.U
400	400	187	102 + 55*	170,0	OPCP404018G.U	OPCP404018T.U	CPCF404018G.U ⁽³⁾	CPCF404018T.U ⁽³⁾	WPCP404018G.U	WPCP404018T.U
400	600	132	102	115,0	OPCP406013G.U	OPCP406013T.U	CPCF406013G.U ⁽⁴⁾	CPCF406013T.U ⁽⁴⁾	WPCP406013G.U	WPCP406013T.U
400	600	187	102 + 55*	170,0	OPCP406018G.U	OPCP406018T.U	CPCF406018G.U ⁽⁴⁾	CPCF406018T.U ⁽⁴⁾	WPCP406018G.U	WPCP406018T.U

*)) inkl. förhöjningsram

¹⁾ 4 x F1 knockouts

²⁾ 2 x F1 knockouts + 2 x F2 knockouts

³⁾ 4 x F2 knockouts

⁴⁾ 6 x F2 knockouts