

FDU-DOKUMENTATION

FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

GH form

Plaza reflexpollare 550
Plaza reflexpollare 900
Fundament till pollare

Plaza pollaren är ritade av Henning Larsen och ingår i en samlad serie av lampor och pollare, bl a en pollare med fjädrad fot.

Det har lagts stor vikt på att skapa en serie som är robust men enkel och kan passa in i de flesta offentliga rum. Pollaren monteras på ett vingfundament från GHform.


1. PRODUKT BESKRIVNING**MATERIALET**

Plaza pollaren är gjutet i kvalitén SG-järn i en kraftig tjocklek och i en enhet med ett topplock. Det är därför inga delar som kan förstöras. Pollaren har 3 lodräta spår där man monterar reflexmaterialet på plast rör. Pollaren levereras med ytbehandling eller obehandlad.

Pollaren kommer med brytsäkring, vilket menas att vid påkörning kan man byta ut den utan att behöva röra fundamentet. Alla bultar är av galvaniserat stål.

MONTERING

Fundamentet sätts fast i jordfuktig betong, 160mm under mark höjd (se bild under). De tre stavarna i fundamentet placeras i den riktning som de tre springorna för reflexerna ska ha. Sedan skruvas foten på med 3 muttrar. Pollaren monteras efter att beläggningen är färdig och sätts fast tillsammans med brytstaven - vilket skruvas in i foten. Man avslutar med att skruva fast topplocket.



FDU-DOKUMENTATION

FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLLNING

Topplocket skruvas av och gjutjärns kroppen lyfts av stativet. Därefter kan man byta ut reservdelarna, kroppen monteras sedan på igen. Smörj bultarna vid samansättning.

UNDERHÅLLNING

Ingen speciell underhållning behövs utöver vanlig rengöring. Om smutts uppstår kan man använda borste och såpa på båda typer av ytor.

3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING

Flyktiga organiska sammanhang	Ingen
Formaldehyd(H ₂ CO)	Ingen
Ammoniak (NH ₃)	Ingen
Cancer framkallande sammanhang	Ingen
Utsläpp genom	Ingen
Rekommenderad bäst före tid	Ingen
Påverknings index	Ingen
Miljödeklarationer	Denna produkt är accepterad av Byggvarubedömningen och SundaHus.

4. VIKTIGA FAROR

Inga speciella faror vid normal användning av denna produkt.

5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM

Se också www.ghform.dk

6. AVFALLS BEHANDLING

Obehandlat gjutjärn kan återanvändas direkt eller tas till återvinningscenter.
Den rostfri stålet kan återanvändas direkt eller tas till återvinningscenter.

Avfallskod: 17 04 05 (järn/stål)

Reflex- plastmaterialet **Avfallskod 19 12 04**

7. TEKNISK SERVICE

DANMARK

Handels namn	Plaza Pollare 900
Producent	GH form ApS
Organisationsnummer	DK75193416
Adress	Bækgårdsvej 64
Postnummer och ort	DK 4140 Borup
Telefon	+45 59440990
E-post	mail@ghform.dk
Internet adress	www.ghform.dk