

## Injekteringsrör högtryck



Injekteringsrör för mekaniskt montage av Pretec Packer. Används för att montera och injektera engångs- eller flergångspackers. Packern spänns åt med momentnyckel eller mutterdragare. Injekteringsröret levereras färdig att användas med monterad kulventil (PN 500) och hydraulikoppling (JIC 1 1/16").

Injekteringsröret är försett med en roterbar säkerhetsögla i stål för förankring av rör med kätting eller liknande i berget.

### Lagerprogram:

1,0m  
1,5m  
2,0m  
3,0m  
4,0m  
6,0m

### Teknisk information:

Rekommenderat maxtryck 100 bar. Innerrör 21x3 mm med G 1/2" rörgänga för montage av packer. Åtdragningsmutter i dimension M20x50. Gängpartiet på innerröret levereras infettat och skyddas av en plastkopp.

Injekteringsröret är i obehandlat utförande.

### Rekommendation:

Stå inte bakom borrhål eller injekteringsröret när injektering pågår.

Injektionsröret ska alltid säkras med wire/kätting i berget före injektion påbörjas.

Före injekteringsröret monteras av när injektering är klar bör bruket «vila» och injektionstrycket bör vara tillräckligt lågt.

Se monteringsanvisning for korrekt användning av packer och injekteringsrör.

### Tillbehör:

Pretec engångspacker för högtryck (PSU-P) eller flergångspacker (PMU).